

**Garant****Menghină cu fixare centrică pneumatică, Tip: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	360180 100
GTIN	4062406572945
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

- **Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.**
- **Forță de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.**
- **Chiar și la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziționarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.**

**Aplicație:**

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru **exploatarea automatizată** prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar și prin legături laterale.

**Accesorii opționale:**

Pereche de bacuri Cod 360135 – 360151 Ref. 80.

**Descriere tehnică**

Putere maximă a aerului comprimat	9 bar
Înălțime H	95 mm
L	100 mm
Lățimea bacului A	80 mm
Greutate	4,8 kg

Cursă de strângere	6 mm
Forță de strângere până la maxim	10 kN
B	100 mm
Recomandat pentru codul de culoare	PCV 100
Tip produs	Menghină de mașină