

**Garant****Menghină cu fixare centrică pneumatică, IOT, Tip: 160/4****Date comandă**

Numărul de comandă	360181 160/4
GTIN	4062406572990
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

- **Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.**
- **Forță de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.**
- **Chiar și la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziționarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.**

Cu placă de bază pentru un moment static de torsiune mai mare și pentru stabilitate maximă.

**Avantaj:**

- **Incl. acumulator de aer comprimat cu supape de reținere cu dublă acțiune.**
- **Monitorizare continuă a presiunii de tensionare și desfacere, precum și a stării bateriei prin WLAN.**
- **Nu este necesar racordul rotativ.**
- **Tensionare și detensionare prin alimentare cu aer comprimat cu ajutorul robotului.**
- **Este disponibil blocul de conectare Cod 360191 pentru transfer orizontal sau vertical al aerului comprimat.**

**Aplicație:**

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru **exploatarea automatizată** prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar și prin legături laterale.

**Accesorii opționale:**

Bloc de conectare Cod 360191.

Pereche de bacuri Cod 360183 – 360187.

## Descriere tehnică

Greutate	29 kg
Recomandat pentru codul de culoare	PCV 160
Lățimea bacului A	104 mm
Cursă de strângere	8,5 mm
Forță de strângere până la maxim	22,5 kN
Înălțime H	99,2 mm
L	160 mm
Putere maximă a aerului comprimat	9 bar
$h_1$	175 mm
B	160 mm
Dimensiune îmbinare în cruce	200 mm
Tip produs	Menghină de mașină