

Garant**Freze cilindro-frontale HSS-Co8, neacoperită, Ø k10 DC: 11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	191500 11
GTIN	4045197102928
Clasa articolului	11W

Descriere**Execuție:**

Freză cu tășuri multiple. **Detalonare excentrică prin rectificare.**

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Ø tăişului D_c	11 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D_s	12 mm
Lungimea totală L	79 mm
Lungimea tăişului L_c	22 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	k10
Unghiul elicei	30-40 grad
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B

Tip	N
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	83 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	23 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	55 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		