

Garant EASYFIX

GARANT easyFix Suport bobina cablu, Ø 6 mm, Tip: 1**Date comandă**

Numărul de comandă	955801 1
GTIN	4062406573591
Clasa articolului	91F

Descriere**Execuție:**

Suport din plastic cu inserție de aluminiu (Ref. 3 și 5) pentru role de cablu, cadru de sârmă Ø 6 mm cu frână de cablu, care împiedică derularea necontrolată a cablului. Cadrul de sârmă poate fi ajustat pe adâncime. Axul din aluminiu Ø 12 mm este introdus de sus în suportul de plastic pentru a facilita înlocuirea rotelor de cablu. Diametrul maxim al rotelor de cablu 200 mm. Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susținere fixă fără înșurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat. Cu 1 frână pentru cabluri.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descriere tehnică

Adâncime utilă	200 mm
Ø sârmei de oțel	6 mm
Lățime utilă	56 mm
Adâncime	217 mm

Fișă de date

Lățime	82 mm
Înălțime	185 mm
Caracteristici nume produs	Ø 6 mm
Tip produs	Suport de role