


Garant EASYFIX

GARANT easyFix Suport bobina cablu, Ø 6 mm, Tip: 5**Date comandă**

Numărul de comandă	955801 5
GTIN	4062406573614
Clasa articolului	91F

Descriere**Execuție:**

Suport din plastic cu inserție de aluminiu (Ref. 3 și 5) pentru role de cablu, cadru de sârmă Ø 6 mm cu frână de cablu, care împiedică derularea necontrolată a cablului. Cadrul de sârmă poate fi ajustat pe adâncime. Axul din aluminiu Ø 12 mm este introdus de sus în suportul de plastic pentru a facilita înlocuirea rolelor de cablu. Diametrul maxim al rolelor de cablu 200 mm. Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susținere fixă fără înșurubare, astfel este împiedicată zgârirea unui panou perforat. Cu 5 frâne pentru cabluri.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descriere tehnică

Lățime utilă	278 mm
Adâncime utilă	200 mm
Ø sârmei de oțel	6 mm
Lățime	304 mm
Adâncime	217 mm
Înălțime	185 mm

Fișă de date

Caracteristici nume produs

Ø 6 mm

Tip produs

Suport de role