

Garant GRIDLINE

**Bancul de lucru ESD Vario cu carcasă, înălțime 850 mm, Placă ESD, 12×20G,
Lungime blat de lucru: 1500/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972150 1500/3
GTIN	4062406573430
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare cu lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Blat de lucru din plăci aglomerate conductibile de 50 mm. Strat superior din laminat HPL EGB 0,8 mm conductibil. Parte inferioară cu strat laminat alb aplicat în sens invers. Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur. Cu țevă de oțel interioară ca profil de ranforsare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100

Livrare:

2 × picioare, 1 × pereche de guseuri, carcasă cu sertare, blat de lucru.

Culoare:

Carcasă și picioare de sprijin gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Gaură centrală pentru modulul de împământare Cod 972827 Ref. INT2W pe partea inferioară a blatului de lucru ESD. Modulul de împământare trebuie comandat separat.

Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Serie	vario
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățime carcasă sertare	400 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Blat de lucru lungime	1500 mm
Număr de sertare	3
Blat de lucru grosime	50 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Înălțime	850 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	225 mm
Înălțime carcasă sertare	300 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Carcasă ESD 16G pentru autoechipare cu sertare înălțime carcasă 300 mm	972030 300
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 50 mm	972035 50
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 75 mm	972035 75
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 100 mm	972035 100
Blat de lucru ESD Lungime blat de lucru 1500 mm	972160 1500
Picior ESD Înălțime 800 mm	972180 800
Guseu Tip 1	972195 1