

**Burghiu universal din carbură, 1/4 inch (E 6,3), Ø burghiului: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	787001 10
GTIN	4058546287351
Clasa articolului	76G

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță din carbură **cu tășuri rectificat**e și unghi al tășului multifuncțional. Datorită **conturului de centrare** este posibilă găurirea de centrare cu precizie și pe suprafețele dure. Coadă din oțel special călit.

**Aplicație:**

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:

- **Cărămidă, beton poros, materiale de construcții ușoare, materiale plastice.**
- **Gresie, ceramică, marmură, sticlă.**
- **Bară de armare în beton.**

**Notă:**

- **Atenție: A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!**
- **Găurire mai rapidă și mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparație cu șurubelnița cu percuție.**

**Descriere tehnică**

Ø burghiului	10 mm
Lungimea spiralei	60 mm
Lungimea totală	120 mm
Materialul sculei	Carbura
Utilizare cu percuție / fără percuție	fără găurire cu percuție
Coadă hexagonală pentru biți	E 6,3
Tip produs	Burghiu universal

