

Garant**Pereche de mănuși MASTER CUT C OIL, Mărimea mănușilor: 12****Date comandă**

Numărul de comandă

094418 12

GTIN

4062406574185

Clasa articolului

01H

Descriere**Execuție:**

Mulate pe mâini și extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricatat cu mărimea 18. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzație tactilă extrem de plăcută și permite dexteritatea. Din acest motiv, sunt recomandate pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuțite. Datorită stratului de nitril 3/4 care acoperă până la articulația degetelor, sunt recomandate îndeosebi și în medii umede sau uleioase. Un al doilea strat din nitril sablat în zona palmei și a degetelor permite o prindere extrem de sigură. Cu articulația policelui întărită, ceea ce asigură o durabilitate crescută.

GARANT MASTER CUT C OIL. Mănușă de protecție împotriva tăieturilor extrem de flexibilă, cu nivel de protecție C la tăiere. Ideală pentru **medii de lucru uleioase, unde există pericol ridicat de tăiere**, cum ar fi la mașinile de așchiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	MASTER CUT
Proprietate a mănușilor	întăritură la articulația degetului mare
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Tehnologie de tricotat	18G
Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Material de suport	HPPE
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	gri / negru
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor