

Mitutoyo**Proiector de măsurare cu ecran și obiectiv PJ-PLUS, Tip: P1010A****Date comandă**

Numărul de comandă	493513 P1010A
GTIN	4946368848181
Clasa articolului	44C

Descriere**Execuție:**

Proiector de profiluri pentru examinare precisă cu lumină directă și lumină incidentă a pieselor cu dimensiuni mici până la mijlocii. **Aparat universal** pentru utilizare în producție, în laborator, control în ateliere mecanice.

- **Obiectiv standard 10x. Obiective de 20x, 50x și 100x la cerere.**
- **Ecran vertical cu reticul, rotativ, 315 mm, cu afișare digitală a unghiului încorporată, cu comutare pentru citire în grade sau în sistem zecimal.**
- **Sistemul de iluminare telecentric garantează o iluminarea verticală și uniformă a câmpului imaginii.**
- **Lumina incidentă a LED-ului și lumina directă cu reglare progresivă a intensității asigură o durabilitate mare la un consum scăzut de tensiune.**
- **Varianta fără ventilator împiedică pătrunderea murdăriei în aparat.**
- **Stand masiv de măsurare coordonate, cu reglare rapidă pe ambele axe.**
- **Afișajul digital integrat (cu ieșire de date) garantează o măsurare sigură și fără greșeli.**
- **Pentru măsurarea lungimilor, a unghiurilor, a curbilor și a razelor.**

Livrare:

Inclusiv obiectiv 10x, protecție împotriva orbirii, husă de protecție și cablu de rețea.

Accesorii opționale:

Curățător pentru muchii de tăiere Cod 354788.

Notă:

La solicitare sunt disponibile și alte accesorii speciale, precum: obiective, suport de centrare înclinabil, prismă orizontală, suport de prindere, plăci de măsurare standard adecvate sau senzor de margine cu unitate de măsurare QM-Data 200.

Descriere tehnică

Greutatea maximă a piesei	10 kg
Greutate	114 kg
Domeniu de măsurare axa x	100 mm
Serie	PJ-PLUS
Lungime	742 mm
Ø ecranului	315 mm
Înălțime	1093 mm
Lățime	575 mm
Citire	0,001 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Domeniu de măsurare axa y	100 mm
afișaj digital	da
Iluminare	LED
Tip produs	Proiector de profile