

**Mitutoyo****Proiector de măsurare cu ecran și obiectiv PJ-PLUS, Tip: P2010A****Date comandă**

Numărul de comandă	493513 P2010A
GTIN	4946368848211
Clasa articolului	44C

**Descriere****Execuție:**

**Proiector de profiluri pentru examinare precisă cu lumină directă și lumină incidentă** a pieselor cu dimensiuni mici până la mijlocii. **Aparat universal** pentru utilizare în producție, în laborator, control în ateliere mecanice.

- **Obiectiv standard 10x. Obiective de 20x, 50x și 100x la cerere.**
- **Ecran vertical cu reticul, rotativ, 315 mm, cu afișare digitală a unghiului încorporată, cu comutare pentru citire în grade sau în sistem zecimal.**
- **Sistemul de iluminare telecentric garantează o iluminarea verticală și uniformă a câmpului imaginii.**
- **Lumina incidentă a LED-ului și lumina directă cu reglare progresivă a intensității asigură o durabilitate mare la un consum scăzut de tensiune.**
- **Varianta fără ventilator împiedică pătrunderea murdăriei în aparat.**
- **Stand masiv de măsurare coordonate, cu reglare rapidă pe ambele axe.**
- **Afișajul digital integrat (cu ieșire de date) garantează o măsurare sigură și fără greșeli.**
- **Pentru măsurarea lungimilor, a unghiurilor, a curbelor și a razelor.**

**Livrare:**

Inclusiv obiectiv 10x, protecție împotriva orbirii, husă de protecție și cablu de rețea.

**Accesorii opționale:**

Curățător pentru muchii de tăiere Cod 354788.

**Notă:**

La solicitare sunt disponibile și alte accesorii speciale, precum: obiective, suport de centrare înclinabil, prismă orizontală, suport de prindere, plăci de măsurare standard adecvate sau senzor de margine cu unitate de măsurare QM-Data 200.

## Descriere tehnică

Înălțime	1093 mm
Greutate	118 kg
Lățime	633 mm
Citire	0,001 mm
Serie	PJ-PLUS
Ø ecranului	315 mm
Greutatea maximă a piesei	8 kg
Domeniu de măsurare axa y	100 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungime	742 mm
Domeniu de măsurare axa x	200 mm
afișaj digital	da
Iluminare	LED
Tip produs	Proiector de profile