


Garant EASYFIX

Set suport de bază Easyfix pentru role de cablu, Tip: 5**Date comandă**

Numărul de comandă	955803 5
GTIN	4062406575427
Clasa articolului	91F

Descriere**Execuție:**

Suport din plastic cu ax din aluminiu pentru role de cablu \varnothing 12 mm și cadru de sârmă \varnothing 6 mm. Cadru de sârmă cu opritoare pentru cablu împiedică desfășurarea liberă a cablului. Cadru de sârmă poate fi ajustat pe adâncime.

Axul de aluminiu se poate monta în 3 poziții astfel încât să poată fi prinse role cu \varnothing 100, 200 și 300 mm.

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susținere fixă fără înșurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat. Cu 5 frâne pentru cabluri.

Adaptat pentru:

Panouri perforate \square 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

2 suporturi de plastic, ax de aluminiu, cadru de sârmă cu opritoare pentru cabluri.

Toate plăcile de bază aferente.

Notă:

Lungimea axului între 2 suporturi poate ajunge la maximum 395 mm.

Descriere tehnică

Lățime	480 mm
Adâncime	202 mm
Serie	Easyfix
\varnothing sârmei de oțel	6 mm
Lățime utilă	368 mm
Înălțime	92 mm

Ø ax	12 mm
Tip produs	Suport de role