


Garant EASYFIX

Set suport de montaj Easyfix pentru role de cablu, Tip: 5**Date comandă**

Numărul de comandă	955804 5
GTIN	4062406575441
Clasa articolului	91F

Descriere**Execuție:**

Suport din plastic cu ax din aluminiu pentru role de cablu $\varnothing 12 \text{ mm}$ și cadru de sârmă $\varnothing 6 \text{ mm}$. Cadrul de sârmă cu opritoare pentru cablu împiedică desfășurarea liberă a cablului. Cadrul de sârmă poate fi ajustat pe adâncime.

Axul de aluminiu se poate monta în 3 poziții astfel încât să poată fi prinse role cu $\varnothing 100, 200$ și 300 mm .

Introducere simplă în panoul perforat fără șcule, cu o singură mână. Susținere fixă fără înșurubare, astfel este împiedicată zgărirea unui panou perforat. Cu 5 frâne pentru cabluri.

Adaptat pentru:

Panouri perforate $9 \times 9 \text{ mm}$ în rastru de 37 mm .

Livrare:

1 suport de plastic, ax de aluminiu, cadru de sârmă cu opritoare pentru cabluri.

Toate plăcile de bază aferente.

Notă:

Lungimea axului între 2 suporturi poate ajunge la maximum 395 mm .

Descriere tehnică

Lățime utilă	368 mm
Serie	Easyfix
Lățime	480 mm
Adâncime	202 mm
Înălțime	92 mm

Ø sârmei de oțel	6 mm
Ø ax	12 mm
Tip produs	Suport de role