

HEDI

Tambur pentru cablu din plastic compact, Tip: 40B2



Date comandă

Numărul de comandă	081108 40B2
GTIN	4003644023523
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur HEDI® mare și de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 290 mm și cu numeroase caracteristici ergonomice și de siguranță.

- **Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare și o purtare confortabilă.**
- **Suport detașabil pentru cabluri și ghidare pentru o direcționare optimă a cablurilor.**
- **Caneluri de scurgere a apei.**
- **Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală cu mâna dreaptă și cu cea stângă, la înfășurare și la desfășurare.**
- **Se poate monta simplu pe perete.**
- **Aprobat pentru utilizarea permanentă în aer liber și în spații umede.**
- **Design inovator cu numeroase caracteristici ergonomice și de siguranță.**
- **Model constructiv neconductiv din plastic masiv.**
- **Se recomandă pentru utilizări și medii extreme.**
- **Înclinarea de 7° a tamburului permite o mai bună eliminare a apei.**
- **Garanția producătorului: 3 ani.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Culoare cablu	portocaliu
Clasă de protecție IP	IP 54
Materialul cablului	Cablu armat
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Lungimea cablului	40 m
Clasa cablului	H07BQ-F
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de prize	4
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Tensiune nominală	250 V
Structura cablului	3G2,5
Sistem de diagnoză disponibil	da
Tip produs	Tambur pentru cabluri