

HEDI

Tambur pentru cablu din plastic compact, pentru F, B, PL și CZ, Tip: 50B



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 081109 50B |
| GTIN | 4003644023554 |
| Clasa articolului | 08B |

Descriere

Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur HEDI® mare și de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 290 mm și cu numeroase caracteristici ergonomice și de siguranță.

- **Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare și o purtare confortabilă.**
- **Suport detașabil pentru cabluri și ghidare pentru o direcționare optimă a cablurilor.**
- **Caneluri de scurgere a apei.**
- **Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală cu mâna dreaptă și cu cea stângă, la înfășurare și la desfășurare.**
- **Se poate monta simplu pe perete.**
- **Aprobat pentru utilizarea permanentă în aer liber și în spații umede.**

Cu prize pentru **Franța, Belgia, Polonia și Republica Cehă.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------------|
| Culoare cablu | portocaliu |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Număr de prize | 4 |
| Lungimea cablului | 50 m |
| Tensiune nominală | 250 V |
| Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii | Categoria 2 (K2) conform BGI |
| Recomandat pentru țările | F, B, PL, CZ |
| Structura cablului | 3G1,5 |
| Clasa cablului | H07BQ-F |
| Clasă de protecție IP | IP 54 |
| Putere nominală (desfășurat) | 3500 (16 A) W |
| Materialul cablului | Cablu armat |
| Sistem de diagnoză disponibil | da |
| Tip produs | Tambur pentru cabluri |