

Garant**CCGT 030101, Categorie: HB7025-1****Date comandă**

Numărul de comandă	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Clasa articolului	211

Descriere

CCGT 030101 HB7025-1 Categorie: HB7025-1

Sfărâmbător de aşchii: SF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,4 mmAvans f : 0,03 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 180 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 180 m/min
Rază la colț	0,1 mm
Categorie	HB7025-1
Avans f	0,03 - 0,3 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	SF
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P

Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030101
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire