

**Garant****CCGT 030102, Categorie: HB7025-1****Date comandă**

Numărul de comandă	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Clasa articolului	211

**Descriere**

CCGT 030102 HB7025-1 Categorie: HB7025-1

Sfârâmător de aşchii: SF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 180 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Avans $f$	0,03 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 180 m/min

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030102
Sfărâmtător de aşchii	SF
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Categorie	HB7025-1
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire