

Garant**VCGT 050102, Categorie: HB7025-1**

Date comandă

Numărul de comandă	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Clasa articolului	211

Descriere

VCGT 050102 HB7025-1 Categorie: HB7025-1

Sfărâmbător de aşchii: SF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,4 mmAvans f : 0,03 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 180 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tăşuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 050102
Sfărâmbător de aşchii	SF
Categorie	HB7025-1
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P

Avans f	0,03 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 180 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire