



## Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 420NNm



### Date comandă

Numărul de comandă	657320 420N
GTIN	4580135820620
Clasa articolului	66F

### Descriere

#### Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Cu mâner metalic striat.

#### Clichet reversibil montat fix.

#### Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

#### Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Notă:

Sculă de reglare compatibilă Cod 657325.

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

### Descriere tehnică

Lungimea totală L	970 mm
-------------------	--------

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Intervalul momentului de torsiune	60 - 420 Nm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Greutate	3100 g
Momentul maxim	420 Nm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Serie	QSP
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Citire comutabilă	Nm
Datele pot fi protocolate	nu
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârgheii inclusiv măsură fixă de calibrare [L <sub>3</sub> ]	900 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Feedback	de declanșare
Pătrat de antrenare	3/4 inch
Tehnică de măsurare	mecanic
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Calibrarea	O7
Calibrarea	O6
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

020020 1000

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	
ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020090 1000
Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

### Accesorii

Cheie de reglare Tip 3	657325 3
Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 400 Nm	654460 400