



Distribuitor de tensiune, Tip: CEE



Date comandă

Numărul de comandă	081148 CEE
GTIN	4007123654437
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Priză de ieșire cu capace cu autoînchidere. Cadrul robust din bară de oțel cu acoperire din plastic asigură o poziție sigură și protecție suplimentară a carcasei. În plus, carcasa este prevăzută cu un mâner ergonomic pentru purtat. Cablul de cauciuc rezistent la uleiuri se poate păstra în mod comod pe dispozitivul de înfășurat pentru depozitare. De asemenea, întrerupătorul de 30 mA pe circuitul de scurgere la pământ, pentru protecția persoanelor și protecția de siguranță cu închidere oferă mai multă siguranță la locul de muncă.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Culoare cablu	negru
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 44
Înălțime	250 mm

Tensiune de rețea	400 V
Număr de prize 230 V/16 A	4
Număr de prize 400 V/16 A	1
Greutate	8,25 kg
Lățime	320 mm
Număr de prize 400 V/32 A	2
Lungimea cablului	2 m
Tip ștecăr intrare	F
Tip produs	Distribuitor de energie