



Compresor cu acumulator, Tip: M18FAC



Date comandă

Numărul de comandă	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Compresor M18 FUEL™ cu acumulator. Cu o presiune a aerului de 2,8 bar și cu un debit efectiv livrat de 48 l/m, pot fi acționate pistoalele pneumatice de împușcat cuie și capsatoarele. Nivelul de presiune acustică este de doar 68 db(A), ceea ce permite condiții agreabile de lucru.

Livrare:

Model fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

La cerere se pot livra și alte compresoare de atelier.

Seturile de pornire cu acumulatori recomandate sunt prezentate la Cod 073833 Ref. M18HNRG12.

Descriere tehnică

Greutate	14,4 kg
Putere absorbită	0,4 kW
Presiune maximă (aer)	9,31 bar
Debit maxim aer aspirat	126 l/min

Denumirea producătorului	M18FAC
Zgomot de lucru	68 dB(A)
Lățime	500 mm
Debit maxim aer furnizat	74 l/min
Lungime	500 mm
Înălțime	500 mm
Volumul recipientului sub presiune	7,6 l
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip produs	Compresor

Accesorii

Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Acumulator Li-Ion High Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12