



## Suport pentru vârfuri diamantate de lustruire Cap rabatabil, Mărime coadă: 16-25



### Date comandă

Numărul de comandă	291405 16-25
GTIN	4030741903182
Clasa articolului	29M

### Descriere

**Execuție:**

Cap rabatabil al sculei (domeniu de ajustare  $\pm 90^\circ$ ).

**Avantaj:**

Calitatea suprafeței este posibilă până la  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea materialelor cu până la 65 HRC. Ideal pentru prelucrarea suprafețelor cu contururi complexe și continue.

Pentru netezirea **conturilor fără întreruperi** (convexe, concave, cilindrice, conice) precum și a suprafețelor plane. Se recomandă și pentru aplicații până la guler.

**Precizie:**

Calitatea suprafeței este posibilă până la  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

**Livrare:**

Dimensiunea cozii 16, inclusiv adaptor pentru coadă 20 mm x 20 mm și 25 mm x 25 mm.

**Atenție:**

Vârfurile diamantate de lustruire trebuie comandate separat!

**Notă:**

Recomandări detaliate de utilizare găsiți în manualul de operare alăturat.

### Descriere tehnică

Mărime coadă

16 - 25 mm

Tip produs

Concasor neted cu valțuri