

Garant
Freză din carbură - coadă de rândunică Forma D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 208036 22 |
| GTIN | 4045197269904 |
| Clasa articolului | 11X |

Descriere
Execuție:

Toleranța la unghi $\pm 8'$.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor la execuția de scule și mașini.

Până la pătrunderea completă, a se utiliza f_z cu 50%.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 8

Ø de degajare D_1 : 10,2 mm

Lungimea totală L: 67 mm

Număr de dinți Z: 8

Ø cozii D_s : 12 mm

Lungimea tăișului L_c : 6 mm

Avans f_z în oțel < 900 N/mm²: 0,043 mm

Descriere tehnică

| | |
|---|----------|
| Ø tăișului D_c | 22 mm |
| Număr de dinți Z | 8 |
| Ø de degajare D_1 | 10,2 mm |
| Avans f_z în oțel < 900 N/mm ² | 0,043 mm |
| Ø cozii D_s | 12 mm |
| Lungimea totală L | 67 mm |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Lungimea tăișului L_c | 6 mm |
| Forma | D |
| Strat de acoperire | TiAlN |
| Materialul sculei | Carbură |
| Standard | DIN 1833 |
| Toleranță \varnothing nominal | js16 |
| Direcția de așchiere | orizontal |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 |
| Răcire interioară | nu |
| Toleranța arborelui | h6 |
| Unghi teșitură | 45 grad |
| Inel colorat | verde |
| Tip produs | Freze cilindro-frontale |