

Garant
Freză din carbură- coadă de rândunică Forma D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 38 mm

Date comandă

Numărul de comandă	208038 38
GTIN	4045197270085
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Toleranța la unghi $\pm 8'$.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor la execuția de scule și mașini.

Până la pătrunderea completă, a se utiliza f_z cu 50 %.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 10

Număr de dinți Z: 10

Ø de degajare D_1 : 15 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D_s : 16 mm

Lungimea tăișului L_c : 16 mm

Avans f_z în oțel < 900 N/mm²: 0,045 mm

Descriere tehnică

Ø de degajare D_1	15 mm
Număr de dinți Z	10
Avans f_z în oțel < 900 N/mm ²	0,045 mm
Ø tăișului D_c	38 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Lungimea totală L	80 mm

Lungimea tăișului L_c	16 mm
Forma	D
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 1833
Toleranță \varnothing nominal	js16
Direcția de așchiere	orizontal
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Unghi teșitură	60 grad
Inel colorat	verde
Tip produs	Freze cilindro-frontale