

**Garant****Freze frontale și de copiat indexate, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 35/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212009 35/3
GTIN	4062406576554
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

**Notă:**

**$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ø tăișului $D_c$	35 mm
Unghi de reglare $\kappa$	15 - 30 grad
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\max}$	68 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,79 grad

Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Număr de dinți Z	3
Ø orificiu prindere	16 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	22,45 mm
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	2,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	60 mm
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--	----------