

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/06mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260030 8/06 |
| GTIN | 4062406575731 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Lungime cap L_1 | 20 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 7 |
| Decalaj central L_3 | 5 mm |
| Lungimea totală L | 100 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 10 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. |
| Ø cozii D_s | 8 mm |
| Mărimea plăcuței | 6 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 7 mm |
| Cod ISO Suport | A08H SCLCR/L06 |
| Serie | GARANT Master |
| Standard | DIN 8024 |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară