

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Decalaj central L_3	6 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Serie	GARANT Master
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	125 mm
Cod ISO Suport	A10K SCLCR/L06
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungime cap L_1	20 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară