

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 66/6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 212018 66/6 |
| GTIN | 4062406576660 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Unghi de așezare cu înclinație α_{\max} | 0,94 grad |
| Frezare circulară a găurii a_p | 4 mm |
| Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$ | 130 mm |
| Lungimea totală L_{ges} | 50 mm |
| Unghi de reglare κ | 15 - 30 grad |

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Ø D ₃ | 54 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) |
| Răcire interioară | da |
| Număr de dinți Z | 6 |
| Ø tăișului D _c | 66 mm |
| Lungime de așezare cu înclinație α _{max} | 50,94 mm |
| Ø orificiu prindere | 27 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | RPK.1204MOT |
| Frezare circulară a găurii Ø D _{min} | 120 mm |
| Fz Helix | 0,7 |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară |
| Împărțirea tăișului | inegal |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză de copiere |

Accesorii

| | |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3 | 219878 3 |
|--------------------------------------------------------|----------|