

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A25R SCLCR/L12
Lungime cap L <sub>1</sub>	43 mm
Lungimea totală L	200 mm
Serie	GARANT Master
Mărimea plăcuței	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 9
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	27 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	23 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	13,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară