

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	31 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Lungimea totală L	180 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	18 mm
Serie	GARANT Master
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Cod ISO Suport	A16Q SCLCR/L09
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară