

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	43 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Serie	GARANT Master
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	200 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	27 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	13,5 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	23 mm
Cod ISO Suport	A25R SCLCR/L09
Mărimea plăcuței	9 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară