

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	18 mm
Serie	GARANT Master
Ø cozii D_s	20 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	200 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Cod ISO Suport	A20R SCLCR/L09
Decalaj central L_3	11 mm
Lungime cap L_1	36 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară