

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	10 mm
Cod ISO Suport	A08H SCLCR/L06
Serie	GARANT Master
Decalaj central L_3	5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Înălțime de strângere L_2	7 mm
Lungime cap L_1	20 mm
Lungimea totală L	100 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	6 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară