

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 12/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central L ₃	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungime cap L ₁	24,3 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	14 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Serie	GARANT Master
Lungimea totală L	140 mm
Înălțime de strângere L ₂	11 mm
Cod ISO Suport	A12L SCLCR/L06
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară