

**Polizor unghiular fără fir GWS, Tip: 18V-7****Date comandă**

Numărul de comandă	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Clasa articolului	03C

Descriere**Execuție:**

Polizor unghiular cu acumulator extrem de puternic, 18 V, cu formă compactă.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, capac de protecție inclus, flanșă de prindere, piuliță de strângere, mâner suplimentar.

Notă:

La Cod 073854 și Cod 073866 găsiți acumuloare de schimb și încărcătoare potrivite.

Descriere tehnică

Pornire lină	nu
Vibrație maximă conform EN	7 m/s ²
Înterupător de siguranță	nu
Denumirea producătorului	GWS 18V-7
Adâncimea maximă de tăiere	34 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim al discurilor	125 mm

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Număr de acumulatoare incluse	0
Turație maximă	11000 min ⁻¹
Stop Kickback	nu
Greutate	2,3 kg
Protecție la suprasarcină	da
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Blocaj contra repornirii	da
Tip produs	Polizor unghiular