

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	6 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Serie	GARANT Master
Lungime cap L ₁	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	12 mm
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Cod ISO Suport	A10K SCLCR/L06
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară