

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	9 mm
Lungimea totală L	180 mm
Serie	GARANT Master
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	18 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A16Q SCLCR/L09
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungime cap L_1	31 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară