

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø cozii D_s	25 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Lungimea totală L	200 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungime cap L_1	43 mm
Cod ISO Suport	A25R SCLCR/L09
Mărimea plăcuței	9 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	27 mm
Serie	GARANT Master
Decalaj central L_3	13,5 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară