

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /  
Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	200 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 9
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	27 mm
Înălțime de strângere $L_2$	23 mm
Lungime cap $L_1$	43 mm
Ø cozii $D_s$	25 mm
Serie	GARANT Master
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Decalaj central $L_3$	13,5 mm
Cod ISO Suport	A25R SCLCR/L12
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară