

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	28 mm
Lungimea totală L	180 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Serie	GARANT Master
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central L_3	10 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	19 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară