

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Serie	GARANT Master
Decalaj central L ₃	7 mm
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	125 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Cod ISO Suport	A10K SDUCR/L07
Ø cozii D _s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară