

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungime cap L_1	40 mm
Serie	GARANT Master
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	200 mm
Cod ISO Suport	A25R SDUCR/L11
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	31 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Decalaj central L_3	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară