

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /  
Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø cozii $D_s$	16 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Decalaj central $L_3$	10 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L07
Lungimea totală $L$	180 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	19 mm
Lungime cap $L_1$	28 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Mărimea plăcuței	7 mm
Serie	GARANT Master
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară