

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central L_3	8 mm
Lungime cap L_1	25 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Serie	GARANT Master
Cod ISO Suport	A12L SDUCR/L07
Ø cozii D_s	12 mm
Lungimea totală L	140 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară