

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Serie	GARANT Master
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	23 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L11
Decalaj central L_3	14 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungime cap L_1	28 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară