

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	7 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungime cap L ₁	20 mm
Serie	GARANT Master
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Cod ISO Suport	A10K SDUCR/L07
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară