

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Serie	GARANT Master
Lungime cap L_1	36 mm
Cod ISO Suport	A20R SDUCR/L11
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø cozii D_s	20 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	200 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară