

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	18 mm
Serie	GARANT Master
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	200 mm
Lungime cap L_1	36 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Cod ISO Suport	A20R SDUCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară