

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A10K SDQCR/L07
Ø cozii D_s	10 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Serie	GARANT Master
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	13 mm
Lungime cap L_1	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

