

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Serie	GARANT Master
Lungime cap L ₁	40 mm
Cod ISO Suport	A25R SDUCR/L11
Decalaj central L ₃	16 mm
Ø cozii D _s	25 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	23 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	31 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară