

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Serie	GARANT Master
Lungimea totală L	180 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungime cap L ₁	28 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L11
Decalaj central L ₃	14 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	23 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară